

87272365 MG100LC 60 Hz

Informe medición sonora
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG100LC	Código del producto: 87272365	Diám ventil.: D108 [mm]
P2: 4 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 2
		Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	57,5	63,1	66,5	67,3	65,6	62,8	56,0	71,8	72,6
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	45,5	51,1	54,5	55,3	53,6	50,7	44,0	59,8	60,6

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY15656-29.09.2006