

85905076 MG71A 50 Hz

Správa o meraní hluku Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG71A	Objednacie číslo: 85905076	Priemer ventilátora: D89 [mm]
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2
		Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Úroveň re: 1 pW									
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY15607-27.09.2006