

87360261 MG132SB 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG132SB

製品番号: 87360261

ファンの直径: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 440 [V]

極数: 4

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	50,8	53,1	54,7	66,0	55,2	49,6	42,1	66,8	67,0
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	38,6	40,8	42,5	53,8	43,0	37,3	29,8	54,5	54,8

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY

18.03.2010