

87360261 MG132SB 50 Hz

Lydmålingsrapport Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG132SB

Produktnr.: 87360261

Ventilatordiameter: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Niveau vedr.: 1 pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY 18.03.2010