

87410026 MG160LB 50 Hz

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG160LB	Produkto numeris: 87410026	Ventiliatoriaus skersmuo: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Kreipiamoji: 2	

Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2

