

85905115 MG80A 50 Hz

Helimõõtearuanne

Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG80A	Toote kood: 85905115	Ventilaatori läbimõõt: D89 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 2
		Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaallid: KIR

Reg-nr: LY15640-28.09.2006