

85905775 MG100LC 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke  
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

|                       |                           |                                |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Vrsta motora: MG100LC | Proizvodni broj: 85905775 | Promjer ventilatora: D108 [mm] |
| P2: 3 [kW]            | U: 400 [V]                | Pol: 2                         |
|                       |                           | Frekvencija: 50 [Hz]           |


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijdnost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

|                                            |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Centralna frekvencija                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Jačina buke<br>Nivo re: 1 pW               | 54,3 | 60,4 | 62,2 | 62,4 | 60,7 | 59,1 | 52,5 | 67,3  | 68,4    |
| Prosječna razina buke<br>na 1m. re: 20 UPa | 42,3 | 48,4 | 50,2 | 50,4 | 48,7 | 47,1 | 40,4 | 55,3  | 56,4    |

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR      Dokument br.: LY15655-29.09.2006