

85905115 MG80A 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG80A	Produkta numurs: 85905115	Ventilatora diametrs: D89 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY15640-28.09.2006