

# 87322506 MG132SC 50 Hz

## Skaņas mērījumu ziņojums Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

|                       |                           |                                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Motora veids: MG132SC | Produkta numurs: 87322506 | Ventilatora diametrs: D128 [mm] |
| P2: 5.5 [kW]          | U: 400 [V]                | Balsts: 2                       |
|                       |                           | Frekvence: 50 [Hz]              |


**Piezīmes:** Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

### Oktāvu joslas līmenis [db]

| Vidējā frekvence                                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Skaņas jauda<br>Līmenis re: 1 pW                      | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1  | 72,6    |
| Skaņas spiediena vidējā vērtība<br>pie 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8  | 60,3    |

### Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY15843-13.10.2006