

87402041 MG160MD 50 Hz

Ljudmätningsrapport		
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743		
Motortyp: MG160MD	Produkt nummer: 87402041	Fläkt diameter: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	

Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2

