

85905639 MG180MB 50 Hz

Geluidsmetingrapport			
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743			
Motor type: MG180MB	Productnummer: 85905639	Ventilatordiameter: D215 [mm]	
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	Polig: 2	Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR Bestands nr.: LY 27.06.2008