

85905179 MG80C 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG80C	Номер продукта: 85905179	Диам.вент-ра: D89 [мм]
P2: 1.1 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
Частота: 50 [Гц]		


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Уровень re: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY15629-27.09.2006