

86U15904 MG90SC 50 Hz

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG90SC	Št. proizvoda: 86U15904	Premer ventilatorja: D108 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa Nivo re: 1 pW	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY19150-13.08.2007