

85905176 MG80C 50 Hz

Zpráva o měření hluku			
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743			
Typ motoru: MG80C	Objednací číslo: 85905176	Průměr ventilátoru: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2	Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY15629-27.09.2006