

85D09526 MG160MD 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG160MD	Номер на продукта: 85D09526	Диаметър на вентилатора: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Полюс: 2	

Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума									
Ниво ре: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa									

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2

