

86D15905 MG90SB 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG90SB	Código del producto: 86D15905	Diám ventil.: D128 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 440 [V]	Polo: 4	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	48,8	50,1	53,2	55,2	51,9	46,8	37,4	58,5	59,7
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	36,8	38,2	41,3	43,2	39,9	34,8	25,4	46,6	47,7

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY19151-13.08.2007