

85905775 MG100LC 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG100LC	Cod produs: 85905775	Diametru ventilator: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frecvență: 50 [Hz]


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Nivel re: 1 pW									
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR Fișier nr.: LY15655-29.09.2006