


85900769 MG112MC 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums			
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743			
Motora veids: MG112MC	Produkta numurs: 85900769	Ventilatora diametrs: D128 [mm]	
P2: 4 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2	Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:





Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2



Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR Faila Nr.: LY15889-16.10.2006