

85905877 MG160MD 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| 电机类型: MG160MD | 产品号: 85905877 | 风扇直径: D210 [毫米]  |
| P2: 15 [千瓦]   | U: 400 [V]    | 极: 2 频率: 50 [Hz] |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率                |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW       | 60,0 | 64,8 | 69,0 | 68,7 | 66,6 | 62,4 | 59,1 | 73,1  | 74,2    |
| 平均声压               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。 re: 20 UPa | 47,5 | 52,3 | 56,5 | 56,2 | 54,1 | 49,9 | 46,6 | 60,6  | 61,7    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY 27.06.2008