

85U15906 MG90SB 60 Hz

Informe medición sonora
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG90SB	Código del producto: 85U15906	Diám ventil.: D108 [mm]
P2: 2 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 2
		Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	60,4	62,3	65,3	66,8	64,0	59,7	53,6	70,6	71,7
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	48,3	50,3	53,3	54,8	52,0	47,7	41,6	58,6	59,7

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY15674-29.09.2006