

85900769 MG112MC 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG112MC	Produktnummer: 85900769	Viftediameter: D128 [mm]	
P2: 4 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15889-16.10.2006