

86U17522 MG132MB 50 Hz

Geluidsmetingrapport Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743

Motor type: MG132MB	Productnummer: 86U17522	Ventilatordiameter: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW]	U: 400 [V]	Polig: 4
		Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR Bestands nr.: LY 18.03.2010