

86U15904 MG90SC 50 Hz

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG90SC	Objednacie číslo: 86U15904	Priemer ventilátora: D108 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 4
		Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň októvového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR Súbor č.: LY19150-13.08.2007