

85Z15005 MG71B 50 Hz

Garso matavimo ataskaita			
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743			
Variklio tipas: MG71B	Produkto numeris: 85Z15005	Ventiliatoriaus skersmuo: D89 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2	Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY15679-29.09-2006