

87312301 MG112MC 50 Hz

Helimõõtearuanne

Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG112MC	Toote kood: 87312301	Ventilaatori läbimõõt: D128 [mm]
P2: 4 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 2
		Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaalid: KIR

Reg-nr: LY15889-16.10.2006