

87352527 MG132MB 50 Hz

Lydmålingsrapport Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG132MB Produktnummer: 87352527 Viftediameter: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW] U: 400 [V] Pol: 4 Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Nivå vedr.: 1 pW	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY 18.03.2010