

87272529 MG100LC 50 Hz

izveštaj merenja buke Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG100LC

Proizvodni broj: 87272529

Prečnik ventilatora: D108 [mm]

P2: 3 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY15655-29.09.2006