

85903805 MG71A 50 Hz

Zpráva o měření hluku			
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743			
Typ motoru: MG71A	Objednací číslo: 85903805	Průměr ventilátoru: D89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2	Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY15607-27.09.2006