

85903527 MG160MB 50 Hz

|                                             |                      |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Helimõõtearuanne                            |                      |                                  |
| Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743 |                      |                                  |
| Moot. tüüp: MG160MB                         | Toote kood: 85903527 | Ventilaatori läbimõõt: D210 [mm] |
| P2: 11 [kW]                                 | Poolus: 2            |                                  |

**Märkused:** Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

| Kesksagedus                         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Helivõimsus<br>Tase re: 1 pW        | 61,1 | 63,7 | 68,5 | 68,4 | 67,1 | 61,8 | 58,8 | 73,0  | 74,1    |
| Keskmine helirõhk<br>1m. re: 20 UPa | 48,6 | 51,2 | 56,0 | 55,9 | 54,6 | 49,3 | 46,3 | 60,5  | 61,6    |

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2

