

85905051 MG71A 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου			
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743			
Τύπος κινητήρα: MG71A	Κωδικός προϊόντος: 85905051	Διάμετρος ανεμιστήρα: D89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Πόλος: 2	Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR Αρ. αρχείου: LY15607-27.09.2006