

85903527 MG160MB 50 Hz

Zpráva o měření hluku
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MG160MB	Objednací číslo: 85903527	Průměr ventilátoru: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Pól: 2	

Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktavovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2

