

85054104 MG80A 50 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG80A	Código: 85054104	Ø ventilador: D89 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pólo: 2
		Frequênc.: 50 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR Fich. nº: LY15640-28.09.2006