

# 85903155 MG90SB 60 Hz

## 音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG90SB

製品番号: 85903155

ファンの直径: D108 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 440 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

### オクターブ帯域レベル [db]

| 中心周波数                     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 音響出力<br>Level re: 1 pW    | 60,4 | 62,3 | 65,3 | 66,8 | 64,0 | 59,7 | 53,6 | 70,6  | 71,7    |
| 音圧平均<br>at 1m. re: 20 UPa | 48,3 | 50,3 | 53,3 | 54,8 | 52,0 | 47,7 | 41,6 | 58,6  | 59,7    |

### ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY15674-29.09.2006