

86901742 MG80A 50 Hz

izveštaj merenja buke			
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743			
Tip motora: MG80A	Proizvodni broj: 86901742	Prečnik ventilatora: D124 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	38,2	37,7	46,7	46,4	45,4	36,1	27,5	50,7	51,5
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	26,4	25,9	34,8	34,6	33,6	24,3	15,7	38,9	39,7

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY20119-27.11.2007