

85903155 MG90SB 50 Hz

Lydmålingsrapport
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG90SB	Produktnr.: 85903155	Ventilatordiameter: D108 [mm]
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Niveau vedr.: 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY15673-29.09.2006