

85902232 MG90LC 50 Hz

|                                                             |                    |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Hangnyomás mérés jegyzőkönyv                                |                    |                         |                     |
| Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően |                    |                         |                     |
| Motortípus: MG90LC                                          | Cikkszám: 85902232 | Prop. átmérő: D108 [mm] |                     |
| P2: 2.2 [kW]                                                | U: 400 [V]         | Pólus: 2                | Frekvencia: 50 [Hz] |


**Megjegyzés:** A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]

| Központi frekvencia                          | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Hangnyomás<br>Szint re: 1 pW                 | 58,5 | 59,0 | 61,3 | 62,3 | 62,6 | 57,6 | 51,2 | 67,5  | 68,5    |
| Átlagos hangnyomásszint<br>at 1m. re: 20 UPa | 46,5 | 47,0 | 49,3 | 50,3 | 50,5 | 45,6 | 39,2 | 55,5  | 56,5    |

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR      Dok. sz.: LY15669-29.09.2006