

85902232 MG90LC 60

DS/ISO-3743

:	MG90LC	:	85902232	:	D108	□				
P2:	2.2	□	U:	440	[V]	:	2	:	60	[Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	62,5	63,5	66,1	67,0	66,4	61,5	55,8	71,8	72,9
1m re 20 UPa	50,5	51,5	54,1	55,0	54,4	49,5	43,8	59,8	60,8

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY15670-29.09.2006