

87410026 MG160LB 50 Гц

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

|                     |                          |                         |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Тип э.двиг: MG160LB | Номер продукта: 87410026 | Диам.вент-ра: D210 [мм] |
| P2: 18.5 [кВт]      | Полюс: 2                 |                         |

**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

|                                                 |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 63,1 | 65,2 | 68,5 | 69,1 | 66,1 | 63,2 | 60,0 | 73,2  | 74,2    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 50,6 | 52,7 | 56,0 | 56,6 | 53,6 | 50,7 | 47,5 | 60,7  | 61,8    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2

