

85905176 MG80C 60 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG80C	Código: 85905176	Ø ventilador: D89 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 2
		Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR Fich. nº: LY15628-27.09.2006