

87410032 MG160LB 50 Hz

Geluidsmetingrapport			
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743			
Motor type: MG160LB	Productnummer: 87410032	Ventilatordiameter: D215 [mm]	
P2: 15 [kW]	U: 400 [V]	Polig: 4	Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR Bestands nr.: LY 18.03.2010