

87272218 MG100LC 50 Hz

Melunmittausraportti Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MG100LC

Tuotenumero: 87272218

Tuulettimen halk.: D108 [mm]

P2: 3 [kW]

U: 400 [V]

Pylväs: 2

Taajuus: 50 [Hz]


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [db]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho Taso: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Nimikirj.: KIR

Tied.nro: LY15655-29.09.2006