

85D08528 MG160LB 50 Hz

izveštaj merenja buke		
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743		
Tip motora: MG160LB	Proizvodni broj: 85D08528	Prečnik ventilatora: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pol: 2	

Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

