

85054104 MG80A 50 Hz

Garso matavimo ataskaita  
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

|                       |                            |                                    |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Variklio tipas: MG80A | Produkto numeris: 85054104 | Ventiliatoriaus skersmuo: D89 [mm] |
| P2: 0.75 [kW]         | U: 400 [V]                 | Kreipiamoji: 2                     |
|                       |                            | Dažnis: 50 [Hz]                    |


**Pastabos:** Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

|                                                |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Centrinis dažnis                               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Garso galia<br>Lygis re: 1 pW                  | 43,9 | 52,3 | 53,3 | 54,9 | 55,9 | 51,3 | 46,3 | 60,6  | 61,1    |
| Vidutinis garso slėgis<br>esant 1m. re: 20 UPa | 32,1 | 40,5 | 41,5 | 43,1 | 44,0 | 39,5 | 34,5 | 48,8  | 49,3    |

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR      Failo Nr.: LY15640-28.09.2006