

85D17524 MG160MB 50 Hz

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG160MB	Proizvodni broj: 85D17524	Prečnik ventilatora: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	

Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2

