

85905631 ML112CA 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums		
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743		
Motora veids: ML112CA	Produkta numurs: 85905631	Ventilatora diametrs: D128 [mm]
P2: 4 [kW]	Balsts: 2	

Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda									
Līmenis re: 1 pW									
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa									

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi

