

85905179 MG80C 50 Hz

|                                            |                           |                               |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Izveštaj mjerenja buke                     |                           |                               |                      |
| Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743 |                           |                               |                      |
| Vrsta motora: MG80C                        | Proizvodni broj: 85905179 | Promjer ventilatora: D89 [mm] |                      |
| P2: 1.1 [kW]                               | U: 400 [V]                | Pol: 2                        | Frekvencija: 50 [Hz] |


**Komentari:** Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijdnost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

|                                         |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Centralna frekvencija                   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Jačina buke                             | 43,5 | 53,6 | 52,3 | 53,8 | 56,1 | 51,7 | 46,7 | 60,4  | 61,0    |
| Nivo re: 1 pW                           |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa | 31,7 | 41,7 | 40,5 | 42,0 | 44,2 | 39,9 | 34,9 | 48,6  | 49,2    |

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY15629-27.09.2006