

85903247 MGE90SB 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 85903247

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 1500 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	48,7	48,9	52,4	52,3	53,0	47,4	37,1	57,8	58,8
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	36,8	37,0	40,4	40,3	41,1	35,5	25,2	45,8	46,8

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05162-03.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 85903247

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 2250 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	57,5	58,9	61,9	62,7	60,7	55,8	45,9	66,8	68,0
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	45,6	47,0	50,0	50,8	48,7	43,8	34,0	54,8	56,1

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05161-03.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 85903247

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 3000 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	62,8	66,0	69,2	69,9	68,2	63,2	54,3	74,1	75,2
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	50,8	54,0	57,2	57,9	56,2	51,2	42,3	62,2	63,2

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05160-03.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 85903247

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 3600 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	66,9	70,1	73,7	74,6	73,5	68,8	60,3	79,1	79,9
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	54,9	58,2	61,8	62,7	61,5	56,8	48,4	67,1	68,0

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05159-03.12.2004