

# 87272365 MG100LC 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums  
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

|                       |                           |                                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Motora veids: MG100LC | Produkta numurs: 87272365 | Ventilatora diametrs: D108 [mm] |
| P2: 3 [kW]            | U: 400 [V]                | Balsts: 2                       |
|                       |                           | Frekvence: 50 [Hz]              |


**Piezīmes:** Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

| Vidējā frekvence                                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Skaņas jauda<br>Līmenis re: 1 pW                      | 54,3 | 60,4 | 62,2 | 62,4 | 60,7 | 59,1 | 52,5 | 67,3  | 68,4    |
| Skaņas spiediena vidējā vērtība<br>pie 1m. re: 20 UPa | 42,3 | 48,4 | 50,2 | 50,4 | 48,7 | 47,1 | 40,4 | 55,3  | 56,4    |

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY15655-29.09.2006