


86D15108 MG100LB 60 Hz

DS/ISO-3743									
MG100LB			86D15108				D108 [mm]		
P2:	2.2 [kW]	U:	440 [V]		4			60 [Hz]	
3dB									

[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	45,2	47,3	48,9	52,6	51,0	45,1	37,2	56,4	57,1
1m, re:20 Upa	33,2	35,2	36,9	40,5	38,9	33,0	25,1	44,3	45,0



: KIR : LY20075-22.11.2007