

87402042 MG160LB 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv		
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően		
Motortípus: MG160LB	Cikkszám: 87402042	Prop. átmérő: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pólus: 2	

Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján

